

Q：Stretch 拉伸多少會有變化?

A：1% (10 cm 的話就是 1 mm / 5cm 的話就是 0.5mm)

Q：Stretch 可以水洗嗎?

A：目前廠內有測試過中性清潔劑洗每日手洗 1 次並自然風乾，1 個月後(30 次後)，元件仍可正常使用，且保有重複性精度。

Q：Stretch 拉伸次數

A：拉伸 50%，兩秒往返一次，可超過 50 萬次。(長時間拉的次數? 比如說彈力襪以工作時間 8 小時來計算，拉伸 8 小時的產品壽命?)

Q：Stretch 尺寸可以客製嗎?

A：目前最長的長度可以做到 20cm，但電容值會因為尺寸不同而有所差異(碳膜層面積越大電容值越高)。

Q：拉伸感測元件的材質是什麼?

A：拉伸感測元件的彈性材料基底是矽膠材料。